

YOGA - Absaugarme




Flanschverbindung

Flanschverbindung zum Anschluss einer Flexible Schläuch oder Rohrleitung an die Wandhalterung.

Material

St 37.2 schwarzer Stahl pulverbeschichtet und Sendzimir

Für Modell	Artikel-Nr.	Dn (mm)	Loch-Muster (mm)	Gewicht (kg)
YOGA M/ & K	KAZX000001	125	6 x Ø6.5 zu Ø110	0.5
YOGA-L	KAZX000002	160	6 x Ø6.5 zu Ø160	0.7
YOGA-D	KAZX000003	200	8 x Ø9.5 zu Ø195	0.9




Wandhalterung

Wandhalterung zur Montage des Absaugarms direkt an einer Wand oder Struktur.

Material

St 37.2 schwarzer Stahl pulverbeschichtet

Für Modell	Artikel-Nr.	Dn (mm)	S (mm)	Gewicht (kg)
YOGA M/ & K	KAZA000001	125	250	3.0
YOGA-L	KAZA000003	160	320	4.6
YOGA-D	KAZA000004	200	340	6.1



Absaughaube

Standardmodell mit integriertem Griff.
Auch mit integriertem Halogenlicht erhältlich.

Material

ABS-Kunststoff

Für Modell	Artikel-Nr. gruppe	Z (mm)	T (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
YOGA M	KAZC	330	100	190	0.35
YOGA-K	KAZC	330	125	190	0.44
YOGA-L	KAZC	365	170	190	0.42
YOGA-D	KAZC	415	210	190	0.53



Ersatzgitter

So wird sichergestellt, dass keine größeren Partikel in den Arm gesaugt werden.


Material

Drahtgitter

Für modell	Artikel-Nr. Gruppe	Gewicht (kg)
YOGA M/ & K	KAZD	0.08
YOGA-L	KAZD	0.10
YOGA-D	KAZD	0.15

YOGEX - ATEX Absaugarme

Druckverlust am Absaugarm Typ YOGEX



Flanschverbindung

Flanschverbindung zum Anschluss einer Flexible Schläuch oder Rohrleitung an die Wandhalterung.

Material

AISI 304 (1.4301)

Für modell	Artikel-Nr.	Dn (mm)	Loch-Muster (mm)	Gewicht (kg)
YOGEX-L	KAZX000004	160	6 x Ø6.5 zu Ø160	0.7




Wandhalterung

Wandhalterung, um den Absaugarm direkt an einer Wand oder Struktur zu befestigen.

Material

AISI 304 (1.4301)

Für modell	Artikel-Nr.	Dn (mm)	S (mm)	Gewicht (kg)
YOGEX-L	KAZA000005	125	250	3.0



Absaughaube

Standardmodell

Material

AISI 304 (1.4301)

Für modell	Artikel-Nr.	d (mm)	D (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
YOGEX-L	KAZC	330	100	109	1.3